

ブレイディ B-729 熱転写印字用白色つやなし薄型ポリイミドラベル

概要	<p>印字: 熱転写</p> <p>色・材質: 白色・ポリイミド</p> <p>仕上げ: つやなし</p> <p>粘着剤: アクリル系永久粘着剤</p>
アプリケーション	プリント基板、電子部品前工程など
推奨リボン	ブレイディリボン R6000ハロゲンフリーシリーズ、R4700シリーズ
規格/準拠	<p>UL: 同材質はR6000ハロゲンフリーシリーズリボン、R4700シリーズを用いての組み合わせで、UL印字システムに準拠しております。詳細はMH17154、MH25991、MH16386をご覧ください。</p> <p>同材質は、RoHS 規格に準拠しています。詳細は日本ブレイディ社ホームページ、www.brady.co.jp を参照してください。</p>
特徴	<p>B-729は、ブレイディリボンR6000ハロゲンフリーシリーズとの組み合わせで、MIL-STD-202G、Method 215K 要求事項を満たしております。</p> <p>B-729つやなしのトップコートにより、融解したウエーブはんだに暴露後 ラベルに付着するソルダーボールが出来にくくなっております。</p> <p>高い耐溶剤性や耐磨耗性が必要な場合は、良好な印字性能を出すために予熱が可能です。</p> <p>B-729は、厳しい洗浄環境の複数サイクルに持ちこたえられるよう設計されています。</p>

特性	試験方法	平均値
厚み	ASTM D 1000 - 基材 - 粘着剤 - 総厚	0.0017 インチ(0.043 mm) 0.0017 インチ(0.043 mm) 0.0034 インチ(0.086 mm)
粘着強度: -ステンレススチール -エポキシPC基板	ASTM D 1000 20分間放置 24時間放置 20分間放置 24時間放置	34 oz/インチ(37 N/100 mm) 46 oz/インチ(50 N/100 mm) 30 oz/インチ(33 N/100 mm) 37 oz/インチ(40 N/100 mm)
タック	ASTM D 2979 Polyken™Probe Tack 1 秒放置	51 oz(1,437 g)
ドロップシアー	PSTC-7 (12.7 mm × 25.4 mmサンプル以外)	100時間以上
難燃性	ASTM D 1000 平均燃焼時間	2 秒未満
絶縁耐力	ASTM D 1000	8,500 ボルト

ブレイディリボンR6000ハロゲンフリーで印字したB-729のサンプルを、アルミニウムに貼って24時間放置。その後、下記テストを実施。

特性	試験方法	結果
短時間耐熱試験	各温度帯に80秒間	572 ƒ (300 °C)では可視変化なし。608 ƒ (320 °C)で若干ラベルの変色が見られたが、ラベル性能に問題なし。662 ƒ (350 °C)でラベルと端部の粘着剤両方で中度の色落ちが見られたが、ラベル性能に問題なく、印字判読可能。
	各温度帯に5分間	500 ƒ (260 °C)では可視変化なし。518 ƒ (270 °C)で若干ラベルの変色が見られた。572 ƒ (300 °C)でラベルと端部の粘着剤両方で中度の色落ちが見られたが、ラベル性能に問題なし。
	各温度帯)に2時間	338 ƒ (170 °C)では可視変化なし。374 ƒ (190 °C)で若干ラベルの変色が見られた。428 ƒ (220 °C)、500 ƒ (260 °C)で中度の色落ちが見られたが、ラベル性能には問題なし。
長時間耐熱試験	各温度帯に1,000時間	212 ƒ (100 °C)では可視変化なし。248 ƒ (120 °C)で若干ラベルの変色が見られた。293 ƒ (145 °C)で中度の色落ちが見られたが、ラベル性能には問題なし。
低温試験	-94 ƒ (-70 °C)に1,000時間	可視変化なし
耐湿性	100 ƒ (37 °C), 95%R.H.に1,000時間	可視変化なし
耐UV性	ASTM G155 1サイクル ドライで Q-Sun Xenon 試験チャンバーで1,000時間乾燥	トップコートに黄色の変色 ラベル性能に問題なし
耐候性	ASTM G155 1サイクル Xenon Arc Weather-Ometer®に1,000時間	若干の色落ちあり
耐塩霧性	ASTM B177 5%塩霧チャンバーに1,000時間	可視変化なし
耐擦過性	Taber Abraser, CS-10 grinding wheels, 500g/arm (Fed. Std. 191A, Method 5306)	100サイクルまで印字判読可能
耐化学溶剤蒸気性	サンプルをエポキシPC基板に貼り、320 ƒ (160 °C)で4分間予熱。10分間沸騰させた化学物質の蒸気を当てた後、下記の化学薬品	

	<p>で湿らせた綿棒で10回擦った。 lonox®3955</p> <p>Micronox®MX2501</p>	<p>綿棒で擦る前は、可視変化なし。 擦った後(摩擦後)に中程度印字部分がにじんだ。</p> <p>綿棒で擦った後も可視変化なし。</p>
--	--	---

※B-729 の屋外使用は非推奨。

特性	耐薬品性
----	------

ブレイディリボンR6000ハロゲンフリーで印字したサンプルをエポキシPC基板に貼り、320 ℱ (160 ℃)の予熱を4分間かけ、下記の試験薬品にそれぞれ10分間浸した。この時点でどのサンプルにも影響がないことを確認し、印字部分を試験薬品を含んだ綿棒で10回擦った。

試験薬品	可視変化の観察基準		
	ラベルへの影響	リボン R6000ハロゲンフリー	
		摩擦なし	摩擦あり
Kyzen社製 15% Aquanox® A4625 140 ℱ (60 ℃)	可視変化なし	1	3
Kyzen社製 17% Aquanox® A4620 140 ℱ (60 ℃)	可視変化なし	1	3
Kyzen社製 10% Aquanox® A4638 150 ℱ (65 ℃)	可視変化なし	1	1
Kyzen社製 20% Aquanox® A4703 145 ℱ (63 ℃)	可視変化なし	1	3
Zestron社製 15% Atron® AC205 150 ℱ (65 ℃)	可視変化なし	1	4
Zestron社製 15% Atron® AC207 150 ℱ (65 ℃)	可視変化なし	1	4
Zestron社製 15% Vigon® N600 150 ℱ (65 ℃)	可視変化なし	1	4
Zestron社製 15% Vigon® A201 150 ℱ (65 ℃)	可視変化なし	1	4
99%イソプロピルアルコール 180 ℱ (82 ℃)	可視変化なし	1	1
非イオン水 212 ℱ (100 ℃)	可視変化なし	1	1

数値の説明:

- 1=可視変化無し
- 2=若干の印字のにじみ及び印字落ち、判読可能だがごくわずかなにじみ
- 3=中度のにじみ及び印字落ち(印字判読可能)
- 4=かなりのにじみ及び印字落ち(印字判読可能或いはかろうじて判読可能)
- 5=完全な印字落ち

特性	試験方法
耐溶剤性	MIL-STD-202G, Method 215K

ブレイディリボン R6000 ハロゲンフリーで、英数字とバーコードを印字したサンプルを、3 分間下記溶剤に浸し、その後歯ブラシでラベル表面を擦る作業を 3 回繰り返した。

試験溶剤	リボン R6000ハロゲンフリー
溶剤A イソプロピルアルコールとミネラルスピリッツ=1:3	要求事項を満たしている
溶剤C Terpene Defluxer	要求事項を満たしている
溶剤D 158 F (70 °C)のSaponifier	要求事項を満たしている

保存期間:

当製品を未開封で 27°C、60%RH 以下の保存状態で 6 か月間です。ご使用前には実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。

S.I Units (測定単位)は全て U.S. Conventional Units から算出された数値です。
本 TDS は同日付けの英文 TDS を基にした和訳版です。よって、和文と英文で正誤が発生した場合、英文を正とします。

登録商標と規格等:

Alconox®は、Alconox 社の登録商標です。
Aquanox® は Kyzen Corporation の登録商標です。
Atron® は Zestron Corporation の登録商標です。
BIOACT®はPetroferm, Incの登録商標です。
Clorox®はThe Clorox Companyの登録商標です。
EC-7R™は、Petroferm Incの登録商標です
Formula 409® はThe Clorox Companyの登録商標です。
Ionox® は Kyzen Corporation の登録商標です。
Northwoods™ は Surperior Chemical Corporation の登録商標です。
Micronox® は Kyzen Corporation の登録商標です。
Polyken™ は、Testing Machines, Inc の登録商標です。
Rust Veto®は、E.F. Houghton&Co.の登録商標です。
BradyPrinter™ は Brady Worldwide, Inc.社の登録商標です。
Polyken™ は Testing Machines Inc.の登録商標です。
Skydrol®は、Monsanto Company の登録商標です。
Super Agitene®は Graymills Corporation の登録商標です。
Sunlighter™ は、Test Lab Apparatus Company の登録商標です。

Vigon® は Zestron Corporation の登録商標です。
Weather-Ometer® は Atlas Material Testing Technology LLC の登録商標です。

ANSI: American National Standards Institute (U.S.A.)
ASTM: American Society for Testing and Materials (U.S.A.)
PSTC: Pressure Sensitive Tape Council (U.S.A.)
SAE: Society of Automotive Engineers (U.S.A.)
UL: Underwriters Laboratories Inc. (U.S.A.)
CSA: Canadian Standards Association
S.I.: International Systems of Units
※登録商標と規格等は全ての TDS で記載されている訳ではありません。

備考: 数値は全て平均値であるため、仕様書には使用しないでください。

この書面に記載されている試験資料や試験結果はあくまで概括であり、製品設計や仕様書への使用を目的としたものではなく、また特定の性能基準範囲に沿って作成されたものでもありません。仕様書あるいは特定の製品を試験する性能基準が必要な際には、ブレイディ社までご連絡ください。

上記の製品コンプライアンスに関する情報は、本製品を製造するブレイディ社が使用する原材料のサプライヤによって提供された情報や、独立した研究機関、第三者機関によって行われた分析方法を使った試験の結果に基づいています。よって、ブレイディ社は個別代理や保証、表現や暗示をせず、情報を使用した事に関する補償の一切の責任を免除するものとします。

保証

ブレイディ社製品は、購入者が実際の使用環境で試験し、使用目的に適合したと判断したので製品を購入したと理解している。ブレイディ社は材質や加工に不良が無いことを保証するが、保証の範囲は、ブレイディ社が販売した時点で不良と認めた場合であり、製品の交換に限定される。購入者から商品を譲渡された第三者には保証の義務を負わない。ここでの記載内容は口頭による、あるいは何らかに記載された他の保証事項より優先されるものとする。他の保証とは製品が販売された時点で製品所有者により約束されたもの、あるいは製品が不適切な目的に使用された際の補修、またブレイディ社側のその他の義務・責任を包含する。製品の使用により発生した、あるいは製品が使用できなくなったことにより生じたいかなる損失、損傷、支出あるいは最終的な損害に対しても、ブレイディ社は一切責任を負わないものとする。

Copyright Brady Worldwide, Inc.

いかなる形式においても、許可無く本資料に再作成・配布することを禁じます。